


DEPUIS

L'EBAUCHE D'UNE MAQUETTE PAR L'INGÉNIEUR DES ETUDES



JUSQU'À

LA DERNIÈRE CHAÎNE DE MONTAGE QUELLE QUE SOIT SON IMPORTANCE

**LE T 53**

EFFECTUE TOUS LES CONTRÔLES COURANTS

- contrôle séparé (à chaud ou à froid) de chaque élément (lequel est alimenté normalement).
- Contrôle séparé pour les valves et les diodes.


Et en outre IL EFFECTUE LES MESURES SUIVANTES

- Mesure de la conductance mutuelle en micromhos
- Mesure du vide
- Cadran lumineux.

*un constructeur*  
*digne du nom* **A BESOIN**  
**D'UN LAMPÈMÈTRE**

*qui Mesure*

L'appareil est livré au choix en forme de pupitre (T 53 C) ou valise (T 53 P), il est livré normalement avec quatre adaptateurs séparés pour culots européens. Adaptateurs supplémentaires sur demande. Demander la nouvelle documentation technique n° 236.



**RADIOPHON**

50 FAUB. POISSONNIÈRE PARIS 10<sup>e</sup> TEL PRO.52.03.04