




Circuits des Résistances

|    | 5x13 | 33  | 43   | 48'  | 48'' | 48       | 53    | N <sub>1</sub><br>N <sub>2</sub> | L              | S              | U              |                |                |  |  |  |  |  |
|----|------|-----|------|------|------|----------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 9  | 70   | 70  | 95   | 150  | 95   | 320      | 180   | 0                                | 500            | 0              | 210            |                |                |  |  |  |  |  |
| 10 | 17   | 37  | 5x18 | 5x23 | 27   | 5x29     | 45    | 61<br>62                         | 26             |                |                |                |                |  |  |  |  |  |
|    | 400  | 400 | 450  | 335  | 160  | 190      | 420   | 260                              | 135            |                |                |                |                |  |  |  |  |  |
| 11 | 15   | 25  | 28   | 35   | 36   | 38       | 55    | 57                               | 58             | 67<br>68       |                |                |                |  |  |  |  |  |
|    | 310  | 250 | 320  | 300  | 300  | 450      | 380   | 320                              | 390            | 200            |                |                |                |  |  |  |  |  |
| 12 | 14   | 24  | 34   | 44   | P    | 11<br>12 | ----- | 51<br>52                         | A <sup>1</sup> | A <sup>2</sup> | A <sup>3</sup> | A <sup>4</sup> | A <sup>5</sup> |  |  |  |  |  |
|    | 10   | 10  | 10   | 10   | 10   | 10       | ----- | 10                               | 460            | 360            | 240            | 165            | 120            |  |  |  |  |  |

Circuits des Capacités

|    | 29  | 25  | 55  | 61<br>62 | 45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-----|-----|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9  | 450 | 320 | 470 | 460      | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17  | 58  | 18  |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 210 | 270 | 330 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 27  | 13  | 23  | 33       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 330 | 140 | 335 | 150      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 43  | 48  | 53  |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 155 |     | 310 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Connecter le bouton A.B sur B

Mettre le contrôle du volume au maximum

Aux points marqués par le signe 5x la mesure sera effectuée pour les 5 positions du commutateur de  $\lambda$

Pour la mesure de U placer le commutateur sur  $\phi$

Les mesures seront faites par rapport à la "terre" (pôle négatif du pupitre)