


PHILIPS

2517(-2421)

1931


- Montage : Détectrice à réaction
Tubes : E424, B443, 506
Gammes : 200 à 2000 m en 3 positions P.O¹, P.O², G.O.
Haut parleur : Extérieur, magnétique / Haute impédance
Aliment. : 110 à 240v $\overline{A}$
Coffret : Phtilite noyer brun-Grenat.
Poids : 4 Kg 500.
Dimensions : 27 x 16 x 15 (cm).



H.C.III 1987


CHCR-189

PHILIPS 2517 -1931



H.C. III-1987.
C.H.C.R.-189

PHILIPS 2517-1931




SCHEMA CÂBLAGE et DISPOSITION VU DESSOUS.

41c. III 1987

CHCR-189

PHILIPS 2517-1931



VUE EN TRANSPARENCE DU CÂBLAGE INTERNE, ACCORD. C.V., COMM. RÉACTION
DE LA FACE AVANT.

H.C. III. 1987
CHCR-189