

Service manual

GRAMOPHONES 22GC008.

00/04/06/19/52/53



TGR 2922

PHILIPS



GB TECHNICAL DATA

Mains voltages	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Power consumption	: 1.7 W
Turntable speeds	: 33 1/3-45 r.p.m.
P.U.-heads	: GP213-GP390-GP400-GP401
Stylus pressure	: 2-4 g (adjustable)
Preamplifier	: 22GH905

F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tensions secteur	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Consommation	: 1,7 W
Vitesses du plateau	: 33 1/3-45 tr/mn
Têtes P.U.	: GP213-GP390-GP400-GP401
Pression d'aiguille	: 2-4 g (réglable)
Préamplificateur	: 22GH905

I DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Consumo	: 1,7 W
Velocità del piatto	: 33 1/3-45 giri al minuto
Testine	: GP213-GP390-GP400-GP401
Pressione sulla puntina	: 2-4 g (regolabili)
Preamplificatore	: 22GH905

S TEKNISKA DATA

Nätspänningar	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Effektförbrukning	: 1,7 W
Hastigheter	: 33 1/3-45 v/min.
Nålmikrofoner	: GP213-GP390-GP400-GP401
Nåltryck	: 2-4 g (justerbart)
Förförstärkare	: 22GH905

N TEKNISKE DATA

Nettspenninger	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Effektforbruk	: 1,7 W
Hastigheter	: 33 1/3-45 omdr./min.
P.U.-hoder	: GP213-GP390-GP400-GP401
Stifttrykk	: 2-4 g (regulerbar)
Forforsterker	: 22GH905

NL TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanningen	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,7 W
Toerentallen	: 33 1/3-45 omw. /min.
P.U. koppen	: GP213-GP390-GP400-GP401
Naalddruk	: 2-4 gr. (instelbaar)
Voorversterker	: 22GH905

D TECHNISCHE DATEN

Netzspannungen	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	: 1,7 W
Drehzahl des Plattentellers	: 33 1/3-45 U/min
Tonabnehmer	: GP213-GP390-GP400-GP401
Auflagegewicht der Nadel	: 2-4 g (einstellbar)
Vorverstärker	: 22GH905

E DATOS TECNICOS

Tensiones de red	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Potencia de consumo	: 1,7 W
Velocidades de mesa	: 33 1/3-45 rev./min.
Cabeza fonocaptora	: GP213-GP390-GP400-GP401
Presión de aguja	: 2-4 gr. (ajustable)
Preamplificador	: 22GH905

DK TEKNISKE DATA

Netspændinger	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Strømforbrug	: 1,7 W
Hastigheder	: 33 1/3-45 omdr./min.
Pick-up's	: GP213-GP390-GP400-GP401
Nåletryk	: 2-4 gr. (justerbart)
Forforstærker	: 22GH905

SF TEKNISSET TIEDOT

Verkköjännitteet	: 110-127-220-240 V, 50 Hz
Tehon kulutus	: 1,7 W
Pyörimisnopeudet	: 33 1/3-45 r/min
Äänipää	: GP213-GP390-GP400-GP401
Neulan paine	: 2-4 g (säädettävä)
Esivahvistin	: 22GH905

Index: CS29343, CS29344

SERVICE

Subject to modification

4822 726 10794

Printed in the Netherlands




Fig. 4




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Connection Lead

Connection plug

Pre-amplifier




Fig. 5

Adjustment automatic stop mechanism.




Fig. 2

Adjustment lowering speed




Fig. 3

GB Lubricating instruction

- A: Lubricate with "All purpose oil" 4822 390 10048
- B: Lubricate with Lubricant 10 4822 390 10003
- C: Lubricate with Silicone liquid 4822 390 10045

NL Smeervoorschrift

- A: Smeren met "All purpose oil" 4822 390 10048
- B: Smeren met smeermiddel 10 4822 390 10003
- C: Smeren met Silicone vloeistof 4822 390 10045

F Instructions pour lubrification

- A: Utiliser de l'huile "All Purpose" 4822 390 10048
- B: Utiliser de lubrifiant 10 4822 390 10003
- C: Utiliser le liquide silicone 4822 390 10045

D Schmiervorschrift

- A: Schmierer mit Allzwecköl 4822 390 10048
- B: Schmierer mit Schmiermittel 10 4822 390 10003
- C: Schmierer mit Silikone-Flüssigkeit 4822 390 10045

I Istruzioni di lubrificazione

- A: Lubrificare con olio 4822 390 10048
- B: Lubrificare con lubrificante no. 10 4822 390 10003
- C: Lubrificare con silicone liquido 4822 390 10045

E Instrucciones de lubricación

- A: Lubricar con "All purpose oil" 4822 390 10048
- B: Lubricar con Lubricante 10 4822 390 10003
- C: Lubricar con líquido Silicona 4822 390 10045

S Smörjningsföreskrifter

- A: Smörj med universalolja 4822 390 10048
- B: Smörj med smörjmedel 10 4822 390 10003
- C: Smörj med kiselolja 4822 390 10045

DK Smøreanvisning

- A: Smør med all-purpose olie 4822 390 10048
- B: Smør med Lubricant 10 4822 390 10003
- C: Smør med Siliconevæske 4822 390 10045

N Smøreforskrifter

- A: Smør med universalolja 4822 390 10048
- B: Smør med smøremiddel 10 4822 390 10003
- C: Smør med siliconolja 4822 390 10045

SF Voitelnohjeet

- A: Voitele monikäyttö-öljyllä 4822 390 10048
- B: Voitele voiteluaineella 10 4822 390 10003
- C: Voitele piöljyllä 10 4822 390 10045




Fig. 1