


Certains matériels vous offrent un rendement maximum et une sécurité totale, leur technique perfectionnée facilite votre travail et rend votre vie professionnelle plus agréable. Depuis des dizaines d'années, les machines à dicter le courrier font partie de ceux-ci.

Assmann 640



La machine à dicter ASSMANN vous réserve une agréable surprise.

Elle ne vous posera en effet aucun problème technique et vous n'aurez pas à vous habituer à une manipulation compliquée.



Même si vous n'avez jamais confié votre courrier à une machine à dicter, vous constaterez dès les premières phrases que vous pouvez interrompre et reprendre votre dictée sans même faire attention à la manipulation. Bientôt vous vous servirez du micro sans même y réfléchir — démarrage, enregistrement, arrêt, marche-arrière, reproduction. L'ASSMANN 640 UNIVERSA est entièrement télécommandé.


Vous ne dicterez pas en vain, car la lampe témoin du microphone ne s'allume qu'au moment où l'appareil commence à enregistrer.

Vous ne réussirez pas à faire une fausse manoeuvre, des bloquages automatiques empêchent tout effacement involontaire des parties du texte.

Si vous avez déjà l'habitude d'utiliser les machines à dicter: L'ASSMANN 640 sera encore une découverte pour vous, car elle vous épargnera des manoeuvres encore nécessaires jusqu'ici. Une courte correction par surimpression sur l'ancien texte est, depuis longtemps, une routine, mais apporter des corrections après la dictée devient aussi un jeu d'enfants grâce à l'indicateur de syllabes.

L'indicateur de syllabes est une particularité exclusive des machines à dicter ASSMANN. D'un coup d'oeil, comme sur une montre, vous vous rendez compte du temps disponible pour la correction. Une large échelle linéaire sur laquelle vous marquez le début et la fin de chaque dictée, facilite le travail. Chaque division représente environ une ligne de texte dactylographié. Cela vous permet ainsi qu'à votre secrétaire de retrouver immédiatement toute partie de la dictée que vous cherchez. Avec une simple manipulation, et sans hésitation, vous positionnez la tête sonore sur l'endroit que vous désirez réentendre. L'appareil se met automatiquement sur position "Reproduction".

Assmann 640



Le Microphone ELSTOP rend la dictée encore plus agréable: Vous mettez votre pouce sur la petite plaque métallique du microphone et déjà l'appareil se met en marche. Si vous retirez votre doigt, l'appareil s'arrête net.

La Télécommande électronique travaille pour vous sans aucun bruit et en toute sécurité.

La commutation-éclair "téléphone" ASSMANN vous permet l'enregistrement de toutes communications téléphoniques en enclanchant le haut parleur, vous donnez à d'autres personnes la possibilité de suivre l'entretien.

Les disques magnétiques admettent, grâce à leur robustesse, plus de 100 000 enregistrements successifs et autant d'effaçages. Votre téléphone vous en donne la preuve: des disques magnétiques ASSMANN diffusent sans arrêt sur le réseau P & T des renseignements, des indications, des annonces.

Ces disques ne peuvent ni se rayer, ni se briser, ni se froisser. On ne les jette jamais: ils sont utilisables pendant des années. Le disque est le support sonore le plus économique.

Ce support sonore ne nécessite ni bobinage, ni rebobinage, aucun ajustement, vous le mettez dans votre appareil ou vous le changez sans même y faire attention en un clin d'oeil. L'effaçage s'effectue en deux secondes, les deux faces en même temps.

Ces avantages ont-ils véritablement une telle importance? Notre réponse est "oui", car l'appareil est conçu pour vous servir par sa technique perfectionnée et pour vous permettre de vous concentrer uniquement sur votre dictée.

Mais votre secrétaire, que pensez-vous qu'elle attende tout d'abord d'une machine à dicter moderne? Et bien, essentiellement la caractéristique qui vous a rendue l'ASSMANN 640 dès le début si sympathique: la reproduction sonore claire et distincte de votre voix.

La parfaite sonorité de la machine à dicter ASSMANN est proverbiale.

C'est le ton qui importe!

Details techniques

C'est le ton qui importe!

L'ASSMANN 640 Universa est universel pour l'enregistrement et la reproduction. La reproduction s'effectue à l'aide d'un haut parleur incorporé ou d'un écouteur. Réglage automatique du volume sonore lors de l'enregistrement, pour la reproduction réglage manuel. La tonalité est réglable. Manipulation de l'appareil lors de la transcription par clavier manuel ou pédale.

Dimensions extérieures: 360 x 280 x 140

La disposition des boutons de réglage et de commande et des lampes témoin sur la face avant de l'appareil, la large échelle linéaire horizontale et la disposition pratique de l'indicateur de syllabes destinent cet appareil à être encastré dans le tiroir d'un bureau, d'autant plus que la mise en place et le changement du support sonore s'effectuent avec une extrême facilité et que l'appareil est entièrement télécommandé au microphone.

Support sonore: Disque magnétique ASTROMAG utilisable sur les deux faces, (deux fois dix minutes = 8 à 10 lettres). Différents supports sonores souples existent également (à rouler pour l'usage pneumatique, pour le classement, pliés pour l'envoi par la poste.)

Tous les supports sonores comportent un sillon qui guide la tête d'enregistrement d'une façon sûre et précise.

Fréquence de 300 Hz à 5 KHz.

Tension secteur ajustable 110 - 127 - 150 - 180 - 220 volts

Consommation: environ 40 VA

Equipement: 2 x EF 86, 1 x EL 95, 1 x ECC 82

Poids: 6,800 Kg.

Effaçage des supports sonores en deux secondes par bouton à verrouillage. Commutation-éclair pour l'enregistrement des conversations téléphoniques et leur amplification.

La machine à dicter le courrier ASSMANN Universa est d'autre part un élément incorporé dans le système réputé de TELEDICTEE ASSMANN fonctionnant par l'intermédiaire des installations téléphoniques intérieures des entreprises.

L'ASSMANN 640 Reprodukta complète parfaitement l'appareil ASSMANN Universa. Il a le même aspect extérieur et dispose également d'un haut parleur incorporé dont le volume sonore et la tonalité sont réglables. L'ASSMANN Reprodukta est entièrement transistorisé. Equipement de 2 x AC 107, 1 x AC 126, 1 x AC 127, 2 x AC 128.

Consommation: environ 25 VA

Sous la préférence ASSMANN Reprodukta U, nous pouvons vous livrer l'appareil de reproduction avec vitesse de rotation réglable.

Ainsi vous pouvez transcrire aussi bien les disques ASTROMAG que les disques souples et pliés de l'appareil de voyage ASSMANN Tourette.

Pour la Dictée

ASSMANN 640 UNIVERSA

Microphone

Disque ASTROMAG

Disques Souples

Pour la Reproduction

ASSMANN 640 REPRODUKTA

Clavier Manuel

Pédale

Ecouteur