





Ce que
vous avez
longtemps
souhaité:

Assmann *tourette*



La Tourette n'est pas plus grande qu'une feuille de papier à lettre ordinaire et guère plus haute qu'une boîte d'allumettes.

Mais elle dispose de tous les avantages d'une machine à dicter le courrier Assmann: Commandes à distance, toutes fonctions télécommandées à partir du microphone rapide et sûr.



En un clin d'oeil vous avez changé le support de son, le disque souple pliable que vous pouvez envoyer sous simple enveloppe.

A l'aide du vu-mètre, vous pouvez corriger rapidement et exactement, même des corrections apportées après la fin de la dictée ne posent plus de problème.

Par une simple manoeuvre vous effacez le disque tout entier, cependant tout effaçage par erreur est pratiquement impossible grâce à de multiples sécurités.

Ainsi la Tourette se met automatiquement en position "écoute" si vous manipulez la tête d'enregistrement ou si vous changez le support de son.


Vous ne risquez pas non plus de dicter sans enregistrement, la lampe témoin s'allumant au moment où l'appareil enregistre réellement.

Vous pouvez dicter doucement, chuchoter ou bien parler très fort, le contrôle automatique du volume sonore assure une reproduction équilibrée, même de forts bruits parasites sont supprimés.

En deux secondes vous avez changé le support sonore, ainsi vous pouvez pratiquement sans aucune perte de temps, utiliser un disque pour chaque dictée. Plusieurs supports sonores peuvent être transcrits en même temps par différentes secrétaires, vos lettres seront d'autant plus rapidement prêtes à être signées.

Assmann

tourette



En voyage la Tourette vous rend indépendant. Vous pouvez dicter quand et où vous voulez. Votre Tourette est la seule machine à dicter proposant 4 possibilités de branchement:

Sur secteur (prise secteur)

Sur piles

Sur batteries rechargeables

Sur batterie de voiture (allume-cigares).

Sur demande, nous vous livrons avec la Tourette une valise élégante et pratique pour y ranger non seulement l'appareil lui-même mais aussi le microphone, les piles, les supports sonores et vos dossiers. La dictée se fait sans préparation, il n'est même pas nécessaire de sortir l'appareil de sa valise, vous l'ouvrez, vous en sortez le microphone, vous mettez l'appareil en marche, c'est tout. Aussi rapidement tout est remis dans la valise. La Tourette est véritablement universelle, une vraie machine à dicter pour le bureau et le voyage.

Plus de problème pour vous si vous avez une Tourette. Le courrier urgent, les commandes, les notes et les rapports sont envoyés immédiatement à votre secrétaire, les disques pliables entrant dans toute enveloppe ordinaire. Quant à l'audition, votre secrétaire sera enthousiasmée: elle est claire, bien équilibrée et d'une excellente qualité sonore.

Si vous voulez faire plaisir à votre secrétaire, et à vous même, vous lui donnez son propre appareil. La "Tourette T 660" alimentée par le secteur est destinée à la reproduction. La "T 660" complète la Tourette d'une manière idéale. Son aspect extérieur est semblable. Cette petite machine trouve sa place sur ou dans chaque bureau. Sa vitesse d'écoute est comme celle de la Tourette réglable automatiquement, la commande se fait par clavier manuel où pédale.

ASSMANN TOURETTE & ASSMANN T 660

Dictée et Transcription deviennent un agréable travail.

Details techniques

C'est le ton qui importe!

Les dimensions de la TOURETTE et de la T 660 sont les mêmes: 290 x 215 x 62.

Poids de la Tourette: environ 3 kg.

Les deux appareils sont entièrement transistorisés, équipés de moteurs à courant continu, circuit électronique stabilisé, vitesse constante de 7,5 tours minute à l'enregistrement, la vitesse d'écoute est réglable manuellement.

La Tourette fonctionne:

- a) sur piles. Un boîtier se trouvant dans la valise (6 éléments) ou sur batterie rechargeable. Les batteries sont alors rechargées par l'appareil lui-même.
- b) sur batterie de voiture 6 ou 12 volts, un câble de raccordement avec fiches normalisées pour l'allume-cigares vous sera livré sur demande avec l'appareil.
- c) sur secteur 110-220 volts, 40-60 périodes.

Amplificateurs séparés pour l'enregistrement et la reproduction avec 10 transistors au silicium, contrôle automatique du volume sonore, 8 transistors spécialement destinés au réglage électronique du moteur, signal électronique annonçant la fin du disque uniquement en position d'enregistrement.

Appareil de reproduction T 660 fonctionnant uniquement sur secteur, voir (c).

Guidage par saphir de la tête d'enregistrement.

Support sonore: disque ASSMANN 155 mm pour 10 minutes de dictée (100 lignes dactylographiées) disques livrables sous forme de disques pliables avec enveloppe de protection pour envoi postal ordinaire.

Pour la dictée

Microphone
ASSMANN TOURETTE
Disque souple

126
935
3,96

Pour la Reproduction

ASSMANN TOURETTE
ou
ASSMANN T 660
Clavier à main
Pédale
Ecouteur

786
110
6,38

AGENCE DE LYON
8,10, Rue Pierre Corneille
LYON 6^e
Tél. (78) 21 12 29