

# CONDENSATEURS VARIABLES A AIR ET DÉMULTIPLICATEURS



SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ATELIERS

**RENÉ HALFTERMEYER**

Société à responsabilité limitée au Capital de 3.000.000 de francs

35, AVENUE FAIDHERBE  
**MONTREUIL-SOUS-BOIS (SEINE)**

Téléphone : AVRon 28-90-91-92 — Adresse Télégraphique : ARENA-MONTREUIL-sous-BOIS



# CONDENSATEURS VARIABLES DE RÉCEPTION

## SÉRIE 3.000

- Conforme aux normes U. S. E.
- Loi de variation : normalisation S. N. I. R. 1948.
- Étalonnage de la section de référence  $\pm 0,5\%$  par rapport à la courbe type — Tolérance des autres sections  $\pm 0,3\%$  par rapport à la section de référence.
- Très faible coefficient de température.
- Angle de perte  $Tg \Delta < 1 \cdot 10^{-4}$ .
- Isolement à 500 V CC : 25.000 mégohms.
- Stator isolé de la masse par des supports stéatite traitée.
- Prise de masse sur le rotor par ressort en laiton argenté (2 contacts par section).
- Très grande inertie à l'effet microphonique par montage breveté S. G. D. G.

### POUR TOUS LES TYPES 3 MONTAGES POSSIBLES :



- Fixation rigide 2 points (hauteur d'axe  $32 \frac{3}{4}$ ). Référence n° 649.
- Fixation souple 2 points (hauteur d'axe  $32 \frac{3}{4}$ ). Référence n° 646.
- Fixation souple 3 points (hauteur d'axe  $46 \frac{3}{4}$ ) pour démultiplicateur droit : Référence n° 639. Pour démultiplicateur incliné : Référence n° 660.

## SÉRIE 4.000


- Caractéristiques générales de la série 3.000.
- Encombrement réduit.
- Prise masse sur le rotor (1 contact par section).
- Trimmers incorporés.
- Fixation souple 3 points (hauteur d'axe  $27 \frac{3}{4}$ ).
- Fixation équerre n° 6.709 (h. d'axe  $40 \frac{3}{4}$ ).

TYPE	Nombre sections	C. r. en Pf.	C. v. en Pf.
3.249	2	14	491
3.349	3	14	491
3.249 F	2	11	364
		9	130
3.349 F	3	d°	d°
3.213	2	10	130
3.313	3	10	130
4.249 A	2	13	491
4.349 A	3	13	491


Adjonction de "A" à la référence pour trimmers.




Réf. 3249 A  
Fixation 649




Réf. 3249 F  
Fixation 646




Réf. 3213  
Fixation 649



Réf. 3349  
Fixation 639



Réf. 4249 A  
Fixation 6709



Réf. 4349 A

Encombrement  
54x52x75

Encombrement  
54x52x60


Encombrement  
100x60x88

Encombrement  
68,5x60x74


Encombrement  
80,5x60x74

Encombrement  
68,5x60x74


Réf. V 183. L/3249 A  
Visibilité 235x160 mm  
Cadran miroir n° 603  
OC - PO - GO




Réf. D 163. L  
Visibilité 260 à 275x100 mm  
Cadran positif crème n° 541  
OC - PO - GO  
Cadran positif crème n° 542  
OCI - OC2 - PO - GO  
Cadran positif crème n° 551  
OCI - OC2 - PO - GO (sécurité 615)




Réf. C 493. L  
Visibilité 360 à 390x110 mm  
Cadran positif crème n° 539  
OCI - OC2 - PO - GO  
Cadran positif crème n° 550  
OCI - OC2 - PO GO (Sécurité 615)  
Cadran positif crème n° 573  
OC1 - OC2 - PO - GO  
(Visodion V. 204)  
Cadran positif crème n° 559  
5 OC - 1 PO (Supers. Col. 63)  
Cadran positif crème n° 597  
2 OC - 2 PO - GO (Artex 1520)



# DISPOSITIFS DE COMMANDE



Commande perpendiculaire de contacteur  
Réf. n° 614 (commande à droite)  
Réf. n° 615 (commande à gauche)




NOTA. — Les C. V. Série 3.000 peuvent être livrés avec démultiplication sur roues dentées - Rapport 1/4.




# DÉMULTIPLICATEURS ET CADRANS VERRE


**NOTA.** Les appareils dont la référence est suivie de celle du C.V. constituent des Ensembles Démulti/C.V. Monobloc. Pour les autres modèles, prévoir fixation du C.V. sur le châssis.




**Réf. SR 183. G.**  
(cadran droit)  
Visibilité 200×170 mm  
Cadran miroir n° 609, OC - PO - GO  
Cadran miroir n° 610, OC1 - OC2 - PO - GO  
Cadran miroir n° 611, OC1 - OC2 - OC3 - PO  
(Supers. Col. 42)  
Cadran miroir n° 612, OC1 - OC2 - PO - GO  
(Visodion V. 204)  
Cadran miroir n° 613, OC1 - OC2 - PO1 - PO2  
GO (Artex 1520)



**Réf. ZV 180. G 4249 A**  
Visibilité 105×75 mm  
Cadran positif n° 530  
Cadran positif crème n° 568  
OC - PO - GO  
Cadran positif n° 560  
OC1 - OC2 - PO  
(Oréor 3 G.2)




**Réf. T 180. G/4249 A**  
Visibilité 65×80 mm  
Cadran positif crème n° 582  
OC - PO - GO





**Réf. BRE 183. G/3249 A**  
(cadran droit)  
**Réf. BIR 183. G**  
**Réf. BIRE 183. G/3249 A**  
(cadran incliné)  
Visibilité 190×150 mm  
Cadran miroir n° 606, OC - PO - GO  
Cadran miroir n° 607  
OC1 - OC2 - PO - GO (Oméga Hélios)  
Cadran miroir n° 614, OC - PO - GO - BE


**Réf. IV 183. G/3249 A**  
Visibilité 120×161 mm  
Cadran miroir n° 562  
Cadran miroir n° 615  
OC - PO - GO



**Réf. MRE 183. G/3249 A**  
(cadran droit)  
**Réf. MIRE 183. G/3249 A**  
(cadran incliné)  
Visibilité 160×124 mm  
Cadran miroir n° 605 (sans œil)  
Cadran miroir n° 604 (avec œil)  
OC - PO - GO




**Réf. A 180. L**  
Visibilité 201×60 mm  
Cadran positif n° 564  
Cadran miroir n° 569  
OC - PO - GO



**Réf. P 180. L/4249 A**  
Visibilité 190×60 mm  
Cadran miroir n° 576  
OC - PO - GO





DÉPT EXPORTATION  
**S. I. E. M. A. R.**  
62, Rue de Rome, PARIS-8<sup>e</sup>  
TÉL. LA Borde 00-76

