


RADIOPHONOBX 6-93

NOTA - Per alimentazione con tensione alternata di rete usare l'alimentatore G 2/2.

NOTA - Da usare per alimentazione con tensione alternata di rete degli apparecchi: G 16/250, G 6/92, G 6/93, G 19/121, G 19/123. Tensione continua non stabilizzata. Carico max 0,3 A. Potenza 3 W.



RADIOGIRADISCHI « GELOSO » G6/93

Interamente transistorizzato - Ad avviamento ed espulsione automatica dei dischi - Giradischi a 2 velocità - Alimentazione: 9 Vc.c. - Potenza di uscita: 1 W - Ricevitore per OM incorporato - Controlli di volume e tono
Dimensioni: 260 x 270 x 80.

