


PHILIPS


2517(-2421)

1931

- Montage : Détectrice à réaction
Tubes : E424, B443, 506
Gammes : 200 à 2000 m en 3 positions P.O¹, P.O², G
Haut parleur : Extérieur, magnétique / Haute impédance
Aliment. : 110 à 240v \overline{A}
Coffret : Phtilite noyer brun-Grenat.
Poids : 4 Kg 500.
Dimensions : 27 x 16 x 15 (cm).



PHILIPS 2517-1931




VUE EN TRANSPARENCE DU CÂBLAGE INTERNE, ACCORD. C.V., COMM. REACTION
DE LA FACE AVANT.

H.C. III. 1987

CHCR-189


PHILIPS 2517 - 1931

Capas bloc, en haut
à droite, face avant.



SCHEMA CÂBLAGE et DISPOSITION VU DESSOUS.

H.C. III 1987
CHCR-189



PHILIPS 2517-1931

H.P. H.I.

+150v

+

+

150v

150v

H.C. III-1987.

C.H.C.R-189