


# PHILIPS


2517(-2421)

1931

- Montage : Détectrice à réaction  
Tubes : E424, B443, 506  
Gammes : 200 à 2000 m en 3 positions P.O<sup>1</sup>, P.O<sup>2</sup>, G  
Haut parleur : Extérieur, magnétique / Haute impédance  
Aliment. : 110 à 240v  $\overline{\wedge}$   
Coffret : Phtilite noyer brun-Grenat.  
Poids : 4 Kg 500.  
Dimensions : 27 x 16 x 15 (cm).




# PHILIPS 2517-1931



H.C. III-1987.  
C.H. CR-189

PHILIPS 2517 - 1931


Capas bloc, en haut  
à droite, face avant.



SCHEMA CÂBLAGE et DISPOSITION VU DESSOUS.

H.C. III 1987  
CHCR-189

PHILIPS 2517-1931



VUE EN TRANSPARENCE DU CÂBLAGE INTERNE, ACCORD. C.V., COMM. RÉACTION  
DE LA FACE AVANT.